

Kit axial EAMM-A-D40-67A-S1


Cod: 2256695

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[adecvat pentru actionari electrice.](#)

[Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2026. Vezi Support Portal pentru produse alternative.](#)

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	12,5 Nm
Greutate produs	440 g
Cod interfata actuator	D40A D40B
Cod interfata, intrare motor	67A
Indicatie material	conform RoHS