


Reductor EMGA-80-P-G5-EAS-80

Cod: 2297691

★ Gama de produse standard

adecvat pentru servomotoare.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Transmisie flansa	80 mm
Motor cu flansa	80 mm
Joc de rasucire	0,12 deg
tipul reductorului	Angrenaj planetar
Raport de transmisie	5:1
Viteza maxima de intrare	7.000 1/min
Temperatura de operare reductor	-25 ... 90 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de actionare continua	110 Nm
Momentul de inertie al angrenajului	0,45 kgcm ²
Cuplu maxim iesire	176 Nm
Eficienta maxima	98 %
rigiditate la torsiune	6 Nm/arcmin
Greutate produs	2.000 g
Interfata reductor arbore de iesire	80G
Interfata reductor arbore de antrenare	80P
Indicatie material	conform RoHS