


# Reductor EMGC-67-A-G1-SEC-67

Cod: 2321480

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2026. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Transmisie flansa	67 mm
Motor cu flansa	67 mm
Joc de rasucire	0,67 deg
tipul reductorului	Reductor in unghi drept
Raport de transmisie	1:1
Viteza maxima de intrare	4.500 1/min
Temperatura de operare reductor	-20 ... 90 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP54
Cuplu de actionare continua	2 Nm
Momentul de inertie al angrenajului	0,09 kgcm <sup>2</sup>
Cuplu maxim iesire	2,1 Nm
Eficienta maxima	90 %
rigiditate la torsiune	0,105 Nm/arcmin
Greutate produs	930 g
Cod interfata, iesire motor	67A
Cod interfata, intrare motor	67A
Indicatie material	conform RoHS