

# Bucsa de centrare EAMH-110-22-C34-P

Cod: 2430414

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	110
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	5.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	28,3 kgmm <sup>2</sup>
Greutate produs	200 g
Indicatie material	conform RoHS