

Vana fluture

VZFB-D-40-WW-V4V4E


Cod: 2464098

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

latime nominala DN40, cu capete sudabile, DIN 11850, EPDM, material 1.4404.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Structura constructiva | Ventil disc cu 2 cai |
| tip de actionare | manual |
| Principiu de etansare | moale |
| pozitie instalare | Oricare |
| tip fixare | montare in linie |
| Conectare ventil de proces | Capete de sudura / Capete de sudura |
| Diametru nominal DN | 40 |
| directie de curgere | reversibil |
| Presiune nominala ventil | 10 |
| moment de actionare | 10 Nm |
| bazat pe norme | DIN 11851 |
| Mediu | Apa Fluide neutre |
| Temperatura medie | -10 ... 120 °C |
| Indicatie material | contine substante cu PWIS conform RoHS |
| Food-safe | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Materialul carcasei | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Cod material carcasa | 1.4404 |
| Materialul saibei | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Numar material disc | 1.4404 |
| Materialul axului | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Cod referitor la material pentru arbore | 1.4404 |
| Greutate produs | 1.100 g |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune |