


# Placa racordare VABP-S1-2V1G-G38-2

Numar piesa: 2738671

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                       |
|--------------------------------------|---|
| Latime                               | 54 mm   |
| Funcția de conectare 32              | G1/4  |
| Funcția de conectare 34              | G1/4  |
| Conector pneumatic 22                | Placa de racordare<br>G3/8                    |
| Conexiune pneumatica 44              | Placa de racordare<br>G3/8                    |
| Pozitie de instalare                 | orice   |
| Presiune de lucru                    | 0 bar...16 bar                                |
| Debit nominal normal                 | 2000 l/min                                    |
| Mediu de operare                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Clasa de rezistentă la coroziune KBK | 0 - nu este afectat de coroziune              |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura medie                    | 0 °C...50 °C                                  |
| Temperatura ambianta                 | 0 °C...50 °C                                  |
| Greutate produs                      | 1950 g  |
| Conexiune aer de control 14          | G1/8  |
| Conexiune pneumatica 2               | G3/8  |
| Conexiune pneumatica 4               | G3/8  |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                                  |
| Material bara de racordare           | Aliaj de aluminiu forjat                      |
| Material garnitura inelara           | NBR   |
| Material suruburi                    | Otel  |