

Cilindru burduf EB-80-20

Cod: 2748903

FESTO

fara intretinere, fara efect de alunecare / lipire



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	80
Diametrul de montare necesar	95 mm
cursa	20 mm
Inaltimea maxima extinsa	70 mm
Unghi maxim de basculare	10 deg
Decalaj maxim	5 mm
Inaltimea minima de montare	50 mm
Mod de functionare	cu simpla actiune
presiune de operare	0 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 70 °C
Fora de revenire	400 N
Greutate produs	500 g
tip fixare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul burdufului	CR
Materialul carcasei	Aluminiu turnat