

# Cilindru rotund DGS-40- -S2


Cod: 2807

Produs in retragere de pe piata

Fara amortizare la capat de cursa.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Reprezentare

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 2.000 mm
diametru piston	40 mm
amortizare	nu amortizare
recunoasterea pozitiei	fara
variante	Tija piston, bilaterala
presiune de operare	0,6 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	633 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	633 N
racord pneumatic	G1/4