


# Montare pe flansa EAHH-V2-40-R1

Numar piesa: 2827588

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	40
Pe baza standardului	ISO 15552
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Greutate produs	275 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material placa	otel inoxidabil aliaj inalt
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat