

Flansa pivotanta CRSNCS-50

Cod: 2895922

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	50
bazat pe norme	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
variante	Protectie ridicata la coroziune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F5a
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	403 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul lagarului	PTFE Otel inoxidabil
Materialul suruburilor	otel inoxidabil aliaj inalt