

# Kit axial EAMM-A-D32-60G-S1

Cod: 2946759

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                 | valoare            |
|--------------------------------|--------------------|
| pozitie instalare              | Oricare            |
| Conformitatea PWIS             | VDMA24364-zona III |
| Temperatura de depozitare      | -25 ... 60 °C      |
| Umiditatea relativa a aerului  | 0 - 95 %           |
| Tip de protectie               | IP65               |
| Temperatura mediului           | -10 ... 60 °C      |
| Moment de rotatie transferabil | 6,5 Nm             |
| Greutate produs                | 540 g              |
| Cod interfata actuator         | D32A<br>D32B       |
| Cod interfata, intrare motor   | 60G                |
| Indicatie material             | conform RoHS       |