


Piulita olandeza MCK-PK-9

Cod: 2967

FESTO

versiune din metal.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	filet interior M16x1
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	0 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	0 ... 145 psi
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Conexiune pneumatica 1	pentru stut cu diametrul interior de 9 mm cu piulita
Materialul piulitei de legatura	Aliaj de aluminiu, anodizat
Indicatie material	conform RoHS