


# Placa racordare NASE-1/4-NPT-1-ISO

Cod: 30426

FESTO

cu oglinda de racordare conform cu ISO 5599/I si conexiuni electrice preasamblate integrate in conformitate cu ISO 5599/II.  
Racorduri laterale.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungime	6 mm
presiune de operare	0 ... 16 bar
Aprobare	UL - Recognized (OL)
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu
Metoda fixare ventil	insurubabil
Racord aer de comanda 12	1/8 NPTF
Racord aer de comanda 14	1/8 NPTF
Conexiune pneumatica 1	1/4 NPTF
Conexiune pneumatica 2	1/4 NPTF
Conexiune pneumatica 3	1/4 NPTF
Conexiune pneumatica 4	1/4 NPTF
Conexiune pneumatica 5	1/4 NPTF