


Cablu de legatura NEBS-M12G12-KS-2-SM12G12

Cod: 3058527

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Identificarea cablului	cu suport pentru eticheta
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	223 g
Conexiune electrica 1	Priza dreapta, M12x1, 12 pini, codificat A
Conexiune electrica 2	Priza dreapta, M12x1, 12 pini, codificat A
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Tensiune nominala de operare DC	30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	1,5 A
Rezistenta la tensiune	0,8 kV
Lungimea cablului	2 m
Caracteristica cablu	Basic
Conditii de test ale cablului	Fora de incovoiere conform standardelor Festo
Raza minima de incovoiere a cablului	85 mm
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	42,5 mm
Diametrul cablului	8,5 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,2 mm
Structura cablului	12x0,14 ecranat
Sectiune transversala racord	0,14 mm ²
Codul de culori pentru izolatia conductorilor	Pin 1 = maro Pin 10 = violet Pin 11 = gri/roz Pin 12 = rosu/albastru Pin 2 = albastru Pin 3 = alb Pin 4 = verde Pin 5 = roz Pin 6 = galben Pin 7 = negru Pin 8 = gri Pin 9 = rosu
Tip de protectie	IP67
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-25 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
Culoare invelis cablu	negru
Materialul piulitei de legatura	zinc turnat sub presiune
Materialul etansarilor	NBR
Materialul contactului electric	Alama nichelat si aurit