

Actionare oscilanta DRQ-100-180-PPV-A

Cod: 30597

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, cu amortizare reglabila la capat de cursa si compensarea jocului in angrenaj.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| marime de fabricatie | 100 |
| unghi de amortizare | 52 deg |
| unghi de oscilatie | 180 deg |
| toleranta in pozitile finale | 3 deg |
| amortizare | PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete |
| pozitie instalare | oricare |
| structura constructiva | cremaliera/pinion |
| recunoasterea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| presiune de operare | 2,5 ... 10 bar |
| frecventa max. de oscilatie la 6 bar | 0,6 Hz |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Cuplu teoretic la 6 bar | 150 Nm |
| moment de inertie admisibil | 0,2 kgm ² |
| greutate produs | 30.670 g |
| tip fixare | cu filet interior |
| racord pneumatic | G1/2 |
| informatii referitoare la material pentru arbore de actionare | otel de cementare |
| informatii referitoare la material pentru etansari | TPE-U(PU) |