

Cilindru oscilant DSRL-25-180-P-FW

Numar piesa: 30656

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	25
Unghiul de amortizare	1.8 deg
Domeniu de reglaj unghi de pivotare	0 deg...180 deg
Unghi de pivotare	0 deg...180 deg
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune
Structura constructiva	Aripa oscilanta
Detectarea pozitiei	fara
Presiune de lucru	1.5 bar...8 bar
Frecventa max. de oscilatie la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	3 Hz
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	5 Nm
Greutate produs	500 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune pneumatica	M5
Material arbore de actionare	Otel nichelat
Material garnituri	NBR