

Cablu de legatura KMC-1-230AC-2,5

Cod: 30932

FESTO

preasamblat, pentru bobinele C si N1.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Aprobare	Germanischer Lloyd
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M3
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	170 g
Conectare electrica	Priza Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803
Tensiune nominala de operare AC	230 V
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice
Conexiunea conductorului de protectie	disponibil
Lungimea cablului	2,5 m
Diametrul cablului	6 mm
Structura cablului	3x0,75
Tip de protectie	IP67 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul invelisului cablului	PVC
Materialul carcasei	PC
Materialul contactului electric	Bronz