

Bloc ramificare FR-9-M3-B

Numar piesa: 30981

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	2.5 mm
Pozitie de instalare	orice
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0 bar...16 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Greutate produs	15 g
Numar iesiri	9
Numar cabluri de alimentare	1
Conector pneumatic 1	Filet interior G1/8
Conexiune pneumatica 2	Filet interior M3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu anodizat