

## Racord T, filetat FCN-3-PK-3/2

Numar piesa: 31314

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica  | Valoare  |
|---|--|
| Latimea nominala  | 1.3 mm   |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.95 bar...10 bar   |
| Mediu de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura ambianta                                    | 0 °C...60 °C   |
| Conector pneumatic 1                                    | pentru furtun cu Ø exterior 3 mm                                   |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu Ø exterior 4 mm                                   |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS   |
| Material carcasa  | Zinc turnat sub presiune   |