


# Racord furtun de protectie MKGV-36-M40

Cod: 3152613

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Marimea legaturii	100
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Temperatura mediului	-40 ... 100 °C
tip fixare	cu filet exterior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul racordului	PA