

Suport lagar LBG-50

Numar piesa: 31763

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	50
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu mai mult de 5% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Greutate produs	540 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material fixare	Otel inoxidabil turnat
Material bolt	Otel de calire
Material siguranta	Otel de arcuri