

Fixare cu flansa FNG-80


Cod: 32944

Produs in retragere de pe piata

Pentru cilindri DNG, DNGU.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2014. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	80
corespunde normelor	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-40 ... 150 °C
greutate produs	1.495 g
indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
informatia referitoare la materialul fixarii	otel zincat
informatii referitoare la material pentru suruburi	otel zincat