


# Piesa cuplare KSG-M12X1,25

Numar piesa: 32964

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare  |
|---|--|
| Dimensiune                                  | M12x1,25   |
| Pozitie de instalare                        | orice  |
| Racord filetat                              | Filet interior M12x1,25  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 1 - stres redus la coroziune   |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B2-L   |
| Potrivit pentru productia de baterii Li-ion | Metalele cu mai mult de 1% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele |
| Temperatura ambianta                        | -40 °C...150 °C  |
| Greutate produs                             | 447 g  |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS   |
| Material fixare                             | Otel galvanizat  |
| Material piesa filetata                     | Otel galvanizat  |