

Flansa oscilanta SNG-50


Cod: 32970

Produs in retragere de pe piata

pentru cilindrii DNG, DNGU, ccorespunzator suportilor de lager LSNG, LSNSG.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2014. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	50
bazat pe norme	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-40 ... 150 °C
greutate produs	250 g
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
informatia referitoare la materialul fixarii	aluminu turnat sub presiune
Material informativ pentru bolt	otel zincat
informatii referitoare la material pentru suruburi	otel zincat
informatii material protectie	arc de otel, galvanizat