


# Supapa de sens H-1/8-A/I

Cod: 3324

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie supapa
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
tip fixare	montare in linie
Debit nominal	280 l/min
Presiune de operare Mpa	0,04 ... 0,8 MPa
presiune de operare	0,4 ... 8 bar
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Materialul carcasei	Alama
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Greutate produs	21 g
Materialul etansarilor	NBR