



Convertor PE PE-1/8

Numar piesa: 3344

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 60947-5-1
Autorizare	CCC
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Variabila masurata	Presiune relativa
Metoda de masurare	Traductor de presiune pneumatic-electric
Presiune de lucru	0.08 MPa...1 MPa 0.8 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Iesire de comutare	prin contact
Functia de comutare	Valoare de prag cu histerezis fix
Functia elementului de comutare	Schimbator
Punct de conectare max.	0.8 bar
Punct de deconectare min.	0.2 bar
Tensiune de iesire de comutare max. AC	250 V
Tensiune de iesire de comutare max. CC	250 V
Categoria de utilizare a sarcinii inductive	CA-14 DC-13
Categoria de utilizare sarcina rezistiva	AC-12 DC-12
Conector electric	cu 4 fire Cablul
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Cablul
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	capat deschis
Lungime cablu	1 m
Material manta de cablu	PVC
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Pozitie de instalare	orice
Conexiune pneumatica	G1/8
Greutate produs	225 g

Caracteristica	Valoare
Material carcasa	Aluminiu, anodizat Zinc turnat sub presiune
Material membrana	Cauciuc cloroprenic
Optiuni de setare	fix
Tip de protectie	IP65
Tensiune de izolare	2 kV
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de poluare	3