


# Unitate de ghidare FEN-25- -KF

Cod: 33483

FESTO

cu ghidaj cu bile cu recirculare, utilizat pentru protectia impotriva rotirii, ofera o mare precizie de repetabilitate.



## Fisa tehnica

| Caracteristica  | valoare                       |
|---|-------------------------------|
| marime de fabricatie  | 25                            |
| cursa   | 2 ... 250 mm                  |
| pozitie instalare   | Oricare                       |
| Ghidaj  | Ghidaj cu bile cu recirculare |
| Structura constructiva  | Ghidaj                        |
| Conformitatea PWIS  | VDMA24364-B2-L                |
| Temperatura mediului  | -20 ... 80 °C                 |
| Forta maxima Fy   | 520 N                         |
| Forta maxima Fy static  | 830 N                         |
| Forta maxima Fz   | 520 N                         |
| Forta maxima Fz static  | 830 N                         |
| Momentul maxim Mx   | 15 Nm                         |
| Momentul maxim Mx static  | 24 Nm                         |
| Momentul maxim My   | 20 Nm                         |
| Momentul maxim My static  | 31 Nm                         |
| Momentul maxim Mz   | 20 Nm                         |
| Momentul maxim Mz static  | 31 Nm                         |
| Forta de deplasare  | 15 N                          |
| Adaos de masa la 10 mm cursa  | 12 g                          |
| greutatea de baza la 0 mm cursa   | 813 g                         |
| adaos de greutate la 10 mm cursa  | 12 g                          |
| Centru de greutate al masei in miscare la cursa 0                       | 42 mm                         |
| Centru de greutate aditional al masei in miscare la fiecare 10 mm cursa | 4,7 mm                        |
| tip fixare  | cu filet interior             |
| Indicatie material  | conform RoHS                  |
| Materialul componentei de ghidare                                       | Otel calit                    |
| Materialul carcusei   | Aliaj de aluminiu, anodizat   |
| Materialul plăcii jugului   | Aliaj de aluminiu, anodizat   |