



# Distribuitor cu comanda electrica MYH-5/3G-2,3-L-LED

Cod: 34305

FESTO

Midi-Pneumatic, cu bobina siactionare manuala suplimentara, fara conector electric.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/3 inchis
debit nominal normal	125 l/min
presiune de operare	2 ... 8 bar
structura constructiva	sertar cu piston
tip de protectie	IP40 cu priza de contact
deschidere nominala	2,3 mm
tip de comanda	pilotat
durata de deconectare	38 ms
durata de conectare	8 ms
durata de anclansare	100%
caracteristica bobina	24V DC: 1,8W
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
temperatura mediului	-5 ... 50 °C -5 ... 50 °C
greutate produs	105 g
tip fixare	cu gaura de trecere
racord pneumatic 1	placa de conectare modul baterie
racord pneumatic 2	placa de conectare modul baterie
racord pneumatic 3	placa de conectare modul baterie
racord pneumatic 4	modul baterie
racord pneumatic 5	modul baterie
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune