

Bobina MSFG-42-OD

Numar piesa: 34413

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Indicatorul pozitiei de comutare	nu
Ora min. de preluare	10 ms
Ciclu de lucru	100%
Caracteristici bobina	42 V CC: 5,5 W
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Conformitatea LABS	VDMA24364-C1-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-5 °C...40 °C
Cuplu max. de strangere priza	0.4 Nm
Greutate produs	55 g
Conector electric	3 pini urechi de conectare cu schema de conectare conform standardului Festo pentru MSSD-F
Tipul de montare	cu piulita randalinata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bobina	Duroplast Cupru Otel
Material infasurare	Cupru