


# Unitate ghidare FENG-80- -GF

Numar piesa: 34485

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	80
Cursa	10 mm...500 mm
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj de alunecare
Structura constructiva	Ghidaj
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Fora de deplasare	70 N
Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm	76 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	10720 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	76 g
Centrul de greutate al masei in miscare la o cursa de 0 mm	54 mm
Centrul de greutate suplimentar al masei in miscare la o cursa de 10 mm	3.9 mm
Tipul de montare	cu filet interior
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material element de ghidare	otel aliaj inalt
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material placa de jug	Otel calit