

# Unitate de ghidare FENG-40-500-KF

Cod: 34505

FESTO

cu ghidaj cu bile cu recirculare, utilizat pentru protectia impotriva rotirii, ofera o mare precizie de repetabilitate.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
cursa	500 mm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Forta maxima Fy	1.000 N
Forta maxima Fy static	1.260 N
Forta maxima Fz	1.000 N
Forta maxima Fz static	1.260 N
Momentul maxim Mx	44 Nm
Momentul maxim Mx static	55 Nm
Momentul maxim My	52 Nm
Momentul maxim My static	65 Nm
Momentul maxim Mz	52 Nm
Momentul maxim Mz static	65 Nm
Forta de deplasare	15 N
Greutate produs	3.970 g
tip fixare	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul componentei de ghidare	Otel calit
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul plăcii jugului	Aliaj de aluminiu, anodizat