


Unitate de ghidare FENG-100-50-KF

Cod: 34529

FESTO

cu ghidaj cu bile cu recirculare, utilizat pentru protectia impotriva rotirii, ofera o mare precizie de repetabilitate.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| marime de fabricatie | 100 |
| cursa | 50 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Ghidaj | Ghidaj cu bile cu recirculare |
| Structura constructiva | Ghidaj |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| Forta maxima Fy | 2.300 N |
| Forta maxima Fy static | 3.120 N |
| Forta maxima Fz | 2.300 N |
| Forta maxima Fz static | 3.120 N |
| Momentul maxim Mx | 198 Nm |
| Momentul maxim Mx static | 268 Nm |
| Momentul maxim My | 197 Nm |
| Momentul maxim My static | 267 Nm |
| Momentul maxim Mz | 197 Nm |
| Momentul maxim Mz static | 267 Nm |
| Forta de deplasare | 40 N |
| Greutate produs | 13.375 g |
| tip fixare | cu filet interior |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul componentei de ghidare | Otel calit |
| Materialul carcasei | Aliaj de aluminiu, anodizat |
| Materialul plăcii jugului | Otel calit |