

# Tub material plastic PL-3-BL

Cod: 3453

FESTO

pentru racorduri CK si N (autorizat pentru industria alimentara).  
Presiunea maxima este permisa la temperatura maxima.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	4,3 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	18 mm
diametru interior	3 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 9 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
temperatura mediului	-30 ... 60 °C
aprobare	TÜV
greutate produs dupa lungime	0,0068 kg/m
culoare	albastru
duritate Shore	D 42 +/-3
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru furtun	PE