

Flansa oscilanta SNGB-40


Cod: 34541

Produs in retragere de pe piata

FESTO

pentru cilindrii DNG, DNGU, corespunzator suportilor de lager LN, LSN

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2014. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
bazat pe norme	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-40 ... 90 °C
greutate produs	175 g
indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
informatia referitoare la materialul fixarii	aluminiu turnat sub presiune
Material informativ pentru bolt	otel zincat
informatii referitoare la material pentru lagar	material plastic
informatii referitoare la material pentru suruburi	otel zincat
informatii material protectie	arc de otel, galvanizat