


# Flansa oscilanta SNGB-200

Cod: 34548

FESTO

pentru cilindrii DNG, DNGU, corespunzator suportilor de lager LN, LSN



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	200
bazat pe norme	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
greutate produs	9.900 g
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatia referitoare la materialul fixarii	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru suruburi	otel zincat