



Amortizor de soc YSR-16-20-C

Numar piesa: 34573

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	16
Cursa	20 mm
Amortizare	autoreglare
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	fara
Viteza max. de impact	3 m/s
Timp de resetare la temperatura camerei	0.3 s
Timp de resetare la temperatura ambientala minima	1 s
Mod de functionare	cu simpla actiune cu apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambienta	-10 °C...80 °C
Lungime de amortizare	20 mm
Fora max. de ridicare	2000 N
Consumul max. de energie pe cursa	30 J
Consum max. de energie pe ora	64000 J
Energie reziduala max.	0.16 J
Fora de restabilire	6 N
Fora minima de insertie	60 N
Greutate produs	185 g
Interval de masa	90 kg
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Otel galvanizat
Material tija de piston	otel aliaj inalt