

# Stechere de cuplare KS3-1/8-A

Numar piesa: 3492

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica  | Valoare                                       |
|---|---|
| Latimea nominala  | 4.95 mm                                       |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.95 bar...12 bar                            |
| Debit nominal normal                                    | 563 l/min                                     |
| Mediu de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei            |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 1 - stres redus la coroziune                  |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambianta                                    | -10 °C...60 °C                                |
| Cuplu de strangere nominal                              | 5 Nm  |
| Toleranta fata de cuplul de strangere nominal           | ± 15 %  |
| Greutate produs   | 13 g  |
| Conector pneumatic 1                                    | Filet exterior G1/8                           |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                  |