


Cablu de legatura KMYZ-2-24-5-LED

Cod: 34998

FESTO

pentru generatoare de vacuum VAD-MYB, VADM, VADMI.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Clasificare maritima	vezi certificatul
Afisarea pozitiei de comutare	LED
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub autofiletant
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	90 g
Conectare electrica	2 pini / 2 fire Priza cu cot / cablu design patrat / capete deschise
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	1 A
Conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
Lungimea cablului	5 m
Caracteristica cablu	standard
Diametrul cablului	3,4 mm
Structura cablului	2x0,25
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
Materialul carcasei	PA
Materialul contactului electric	Bronz