


Drosel evacuare GRE-3/8

Numar piesa: 35310

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcție de presiune acustică pe drosel
Selectare funcție suplimentară	cu amortizor de zgomot
Conector pneumatic 1	G3/8
Element de reglare	surub cu fantă
Tipul de montare	insurubabil
Debitul nominal normal în direcția de strangulare	2000 l/min
Debit nominal 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	3 l/min...2000 l/min
Presiune de lucru	0 bar...10 bar
Temperatura ambiantă	-10 °C...70 °C
Poziție de instalare	orice
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...70 °C
Cuplu de strângere max.	15 Nm
Greutate produs	50 g
Material pivot de insurubare	Aliaj de aluminiu forjat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material surub de reglare	Alama