

Generator de vacuum VAD-ME-I-3/8

Cod: 35533



Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

Cu ventil integrat pentru vacuum ON/OFF si puls ejector

Se recomanda aerul comprimat nelubrifiat.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala ajutoraj Laval	2 mm
pozitie instalare	Oricare
Caracteristica ejectorului	Vacuum inalt
Funcție integrată	Ventil cu impuls de ejectare, electric Ventil on-off electric
Structura constructiva	in forma de T
presiune de operare	1,5 ... 8 bar
Vacuum maxim	90 %
Durata de anclansare	100 %
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	0 ... 50 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Conectare electrica	stecher
tip fixare	cu filet interior
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Racord de vacuum	G3/8
Materialul carcasei	Aluminiu