


Placa intermediara - regulator presiune LR-ZP-P-D-3

Cod: 35968

FESTO

Pentru ventilele ISO.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	ISO 5599-1
Functie integrata	regulator de presiune
Structura constructiva	Piston
Domeniu reglare presiune	0 ... 12 bar
presiune de intrare 1	≤ 14 bar
Aprobare	UL - Recognized (OL)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Greutate produs	1.220 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune otel