



# Ventil cu rola L-3-M5

Cod: 3628

FESTO

cu mecanism unisens, normal inchis.

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| functie ventil                                      | 3/2 inchis, monostabil   |
| tip de actionare                                    | mecanic  |
| Debit nominal                                       | 80 l/min   |
| presiune de operare                                 | -0,95 ... 8 bar  |
| Structura constructiva                              | scaun tip taler  |
| Deschidere nominala                                 | 2 mm   |
| Tip de comanda                                      | direct   |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]                      |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura mediului                                | -10 ... 60 °C  |
| forta de actionare                                  | 16,5 N   |
| Greutate produs                                     | 43 g   |
| tip fixare  | cu orificiu  |
| Conexiune pneumatica 1                              | M5   |
| Conexiune pneumatica 2                              | M5   |
| Materialul etansarilor                              | NBR  |
| Materialul carcasei                                 | zinc turnat sub presiune   |