


Cilindru burduf EB-145-60

Numar piesa: 36486

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	145
Ø de montare necesar	160 mm
Cursa	60 mm
Inaltime max., extins	110 mm
Unghi maxim de inclinare	20 deg
Decalaj max.	10 mm
Inaltime min. de montare	50 mm
Mod de functionare	cu simpla actiune
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-40 °C...70 °C
Forta de restabilire	120 N
Greutate produs	900 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material burduf	NR/BR
Material carcasa	Otel galvanizat