

# Ambalaj spiralat pentru furtune

## PKB-50-BL

Cod: 3656

FESTO



### Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	pentru diametrul pachetului de furtunuri max. 50 mm
diametru exterior	6 mm
Diametru interior	4 mm
Instructiuni de utilizare	12 furtunuri cu diametru exterior de 12 mm 28 de furtunuri cu diametru exterior de 8 mm 50 de furtunuri cu diametru exterior de 6 mm 60 de furtunuri cu diametru exterior de 4 mm
Lungime furtun	50 m
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Greutate produs in functie de lungime	0,0146 kg/m
Culoare	albastru
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	PE