


# Cablu legatura NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3

Numar piesa: 3679776

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Autorizare	c CSA us (OL)
Afisajul starii de comutare	LED galben
Functii suplimentare	Circuit de protectie
Denumirea liniei	fara ecranare
Greutate produs	80 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare, forma A conform EN 175301-803
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	4
Conexiune electrica 1, tip de montare	pe ventil electromagnetice cu surub central M3
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	3
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	3
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	18 V...30 V
Tensiunea nominala de functionare CA	24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	4 A
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Conexiune conductor de protectie	disponibil
Lungime cablu	0.6 m
Proprietate cablu	Standard
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Diametrul cablului	5.9 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,3 mm
Ansamblu cablu	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>

<b>Caracteristica</b>	<b>Valoare</b>
Tip de protectie	IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-25 °C...80 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-25 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	gri
Material carcasa	TPE-U (PUR)
Culoarea carcasei	negru
Material mansoa de izolare	PP