


Convertor PE PE-1000

Numar piesa: 3719

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 60947-5-1
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Variabila masurata	Presiune relativa
Metoda de masurare	Traductor de presiune pneumatic-electric
Presiune de lucru	0 MPa...0.1 MPa 0 bar...1 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Iesire de comutare	prin contact
Funcția de comutare	Valoare de prag cu histerezis fix
Funcția elementului de comutare	Schimbator
Punctul de pornire	0.05 bar
Punct de deconectare	0.05 bar
Tensiune de iesire de comutare max. AC	250 V
Tensiune de iesire de comutare max. CC	250 V
Categoria de utilizare a sarcinii inductive	CA-14 DC-13
Categoria de utilizare sarcina rezistiva	AC-12 DC-12
Conector electric	cu 4 fire Cablu
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Cablu
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	capat deschis
Lungime cablu	1 m
Material manta de cablu	PVC
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Pozitie de instalare	orice
Conexiune pneumatica	M5
Greutate produs	230 g
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Aluminiu, anodizat

Caracteristica	Valoare
Optiuni de setare	fix
Tip de protectie	IP62
Tensiune de izolare	2 kV
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de poluare	3