

# Cilindru rotund DGS-40-300-PPV

Cod: 3722

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Cu amortizare reglabila la ambele capete de cursa.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| cursa   | 300 mm   |
| diametru piston                                     | 40 mm  |
| amortizare  | PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete         |
| recunoasterea pozitiei                              | fara   |
| variante  | tija de piston unilaterala                                     |
| presiune de operare                                 | 0,6 ... 10 bar   |
| modul de functionare                                | cu actiune dubla   |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                  |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii) |
| temperatura mediului                                | -20 ... 80 °C  |
| lungime de amortizare                               | 15 mm  |
| forta teoretica la 6 bar, revenire                  | 633 N  |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare                 | 754 N  |
| racord pneumatic                                    | G1/4   |