


Indicator de presiune OH-22-RT

Numar piesa: 4131

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Presiune de lucru	1.4 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...45 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...45 °C
Greutate produs	25 g
Tipul de montare	Montaj pe panou in Ø22,5
Conexiune pneumatica	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS