

Tub material plastic PP-4-NT

Cod: 4231

FESTO

Pentru conectorii CK si CN, potrivit pentru presiuni si temperaturi inalte, poliamida (nu este recomandat pentru industria alimentara).
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	6 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	32 mm
diametru interior	4 mm
raza min. de curbura	14 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 19 bar
mediu de operare	aer comprimat filtrat vacuum
temperatura mediului	-30 ... 80 °C
aprobare	Germanischer Lloyd TÜV
greutate produs dupa lungime	0,0163 kg/m
culoare	natural
duritate Shore	D 55 +/-3
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru furtun	TPE-A