



Ventil pneumatic VL/O-3-PK-3X2

Numar piesa: 4245

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	deschis 3/2 monostabil
Debit nominal normal	100 l/min
Racord pneumatic de lucru	PK-3
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Structura constructiva	Scaun-farfurie
Latimea nominala	2.5 mm
Timp de comutare oprit	50 ms
Timp de comutare pornit	12 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	180 g
Tipul de montare	optional: pe placa de racordare pe cadrul de montare cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	PK-3
Conexiune pneumatica 4	PK-3
Conexiune pneumatica 5	PK-3
Materialul placii de racordare	Alama Ranforsat cu PPS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Material plastic Zinc turnat sub presiune